

Garant

**Haarwinkel gehärtet, flache Ausführung rostfrei, Genauigkeit 00,
Schenkellänge: 75X50mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	450010 75X50
GTIN	4045197443946
Artikelklasse	41G

Beschreibung**Ausführung:**

Höchste Genauigkeit. Mit zwei keilförmigen Haarmesskanten am langen Schenkel.
Ganz gehärtet und entspannt. Hochkanten geschliffen und geläppt, Flachseiten geschliffen.

Verwendung:

Für Prüfarbeiten im Lichtspaltverfahren.

Technische Beschreibung

Länge kurzer Schenkel	50 mm
Rechtwinkligkeit	0,003 mm
Schenkelquerschnitt	15×4 mm
Länge langer Schenkel	75 mm
Norm	DIN 875/00
Werkstoff	Edelstahl, INOX

alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	F1
Produktart	Haarwinkel

Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm	025010 750
KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 100 mm	025000 100