

**Garant**

**Haar-Anschlagwinkel gehärtet rostfrei, Genauigkeit 00, Schenkellänge: 100X70mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	450020 100X70
GTIN	4045197443991
Artikelklasse	41G

**Beschreibung****Ausführung:**

**Höchste Genauigkeit.** Mit zwei keilförmigen Haarmesskanten am langen Schenkel. Ganz gehärtet und entspannt. Hochkanten geschliffen und geläppt, Flachseiten geschliffen.

**Mit starkem Anschlagschenkel.**

**Verwendung:**

Für Prüfarbeiten im Lichtspaltverfahren.

**Technische Beschreibung**

Schenkelquerschnitt langer Schenkel	20×3,5 mm
Länge kurzer Schenkel	70 mm
Rechtwinkligkeit	0,003 mm
Schenkelquerschnitt kurzer Schenkel	18×12 mm
Länge langer Schenkel	100 mm
Norm	DIN 875/00

Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	F1
Produktart	Haarwinkel

## Dienstleistungen

KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 100 mm	025000 100
DAkKS-KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm	025010 750