

Garant**Anschlagwinkel rostfrei, Genauigkeit 1, Schenkellänge: 500X330mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	451040 500X330
GTIN	4045197444240
Artikelklasse	41G

Beschreibung**Ausführung:**

Hochkanten und Flachseiten genau geschliffen. Prüfflächen fein geschliffen. Winkel aus nichtrostendem Stahl, ganz gehärtet und entspannt. Transportsichere Schutzverpackung.

Verwendung:

Für die Kontrolle und genaueste Arbeiten.

Genauigkeit:

DIN 875 / 1 – Winkel-Toleranz z. B. bei Größe 100×70 = 0,015 mm.

Verpackung: stabile Box

Kalibrierung: F1

Rechtwinkligkeit: 0,035 mm

Schenkelquerschnitt: 50×10 mm

Technische Beschreibung

Schenkelquerschnitt	50×10 mm
Rechtwinkligkeit	0,035 mm
Schenkellänge	500×330 mm

Kalibrierung	F1
Norm	DIN 875
Genauigkeit	1
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Anschlagwinkel

Dienstleistungen

Kalibrierung Flach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm	015020 750
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
DAkS-Kalibrierung Flach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm	015600 750
Rekalibrierung Flach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm	025000 750
DAkS-Kalibrierung Flach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm	025010 750

Zubehör

Holzbox Für Schenkellänge 500X330 mm	451600 500X330
--------------------------------------	----------------