

**Flachwinkel Genauigkeit 2, Schenkellänge: 150X100mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	452590 150X100
GTIN	4045197372130
Artikelklasse	42F

Beschreibung**Ausführung:**

Flachseiten und Hochkanten geschliffen. Prüfflächen geschliffen.

Verwendung:

Für genaue Arbeiten im allgemeinen Werkstattgebrauch.

Genauigkeit:

DIN 875 / 2 – Winkel-Toleranz z. B. bei Größe 100×70 = 0,030 mm.

Technische Beschreibung

Schenkelquerschnitt	25×5 mm
Rechtwinkligkeit	0,035 mm
Schenkellänge	150×100 mm
Kalibrierung	F1
Norm	DIN 875
Genauigkeit	2

Produktart

Flachwinkel

Dienstleistungen

Kalibrierung Flach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 300 mm

025000 300

DAkS-Kalibrierung Flach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm

025010 750

Zubehör

Holzbox Für Schenkellänge 150X100 mm

451600 150X100