

Garant**Haar-Anschlagwinkel gehärtet rostfrei, Genauigkeit 00, Schenkellänge: 200X130mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	450020 200X130
GTIN	4045197444011
Artikelklasse	41G

Beschreibung

Ausführung:

Höchste Genauigkeit. Mit zwei keilförmigen Haarmesskanten am langen Schenkel. Ganz gehärtet und entspannt. Hochkanten geschliffen und geläppt, Flachseiten geschliffen.

Mit starkem Anschlagschenkel.

Verwendung:

Für Prüfarbeiten im Lichtspaltverfahren.

Technische Beschreibung

Schenkelquerschnitt langer Schenkel	26×5 mm
Rechtwinkligkeit	0,004 mm
Schenkelquerschnitt kurzer Schenkel	26×14 mm
Länge kurzer Schenkel	130 mm
Länge langer Schenkel	200 mm
Norm	DIN 875/00

Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	F1
Produktart	Haarwinkel

Dienstleistungen

KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 300 mm	025000 300
DAkKS-KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm	025010 750