

Mitutoyo**Digitale Bügelmessschraube für gewölbte Flächen, Messbereich: 0-25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	421630 0-25
GTIN	4946368689302
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Deutliche (7,5 mm hohe), digitale Messwertanzeige für fehlerfreies, schnelles Ablesen. Zusätzliche Ablesung durch Nonius. Aufgesinterte, feinstgeläppte Hartmetallmessflächen, Messspindel gehärtet und geschliffen. Feststellung über Klemmschraube. Messdruck bei Verwendung der Gefühlsratsche 5 – 10 N.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Ab Gr. 25–50 inklusive 1 Einstellmaß. 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497445.

Technische Beschreibung

Messbereich	0 - 25 mm
Kalibrierung	B1
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	DIN 863

Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 25 mm	022000 25
DAkKS-KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022010 100

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D2	497445 D2
Sender Typ S16E	498966 S16E
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D1	497445 D1
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ USB2	497445 USB2
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965