

**Flachwinkel Genauigkeit 2, Schenkellänge: 200X130mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	452590 200X130
GTIN	4045197372147
Artikelklasse	42F

Beschreibung**Ausführung:**

Flachseiten und Hochkanten geschliffen. Prüfflächen geschliffen.

Verwendung:

Für genaue Arbeiten im allgemeinen Werkstattgebrauch.

Genauigkeit:

DIN 875 / 2 – Winkel-Toleranz z. B. bei Größe 100×70 = 0,030 mm.

Technische Beschreibung

Schenkelquerschnitt	30×6 mm
Rechtwinkligkeit	0,04 mm
Schenkellänge	200×130 mm
Kalibrierung	F1
Norm	DIN 875
Genauigkeit	2

Produktart

Flachwinkel

DienstleistungenDAkS-Kalibrierung Flach-, Anschlag- und Haarwinkel
maximale Schenkellänge 750 mm

025010 750

Kalibrierung Flach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale
Schenkellänge 300 mm

025000 300

Zubehör

Holzbox Für Schenkellänge 200X130 mm

451600 200X130