




Spiralbohrer HSS-E Nr. 114405 als Nachfüll-Satz, unbeschichtet, Typ: 1-13



Bestelldaten

Bestellnummer	115315 1-13
GTIN	4045197542632
Artikelklasse	12B

Beschreibung

Ausführung:

Zusammengestellt aus Spiralbohrern DIN 338.

Profilgeschliffen: hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit, sowie präziser Spitzenanschliff.

Bohrer für die Serienfertigung.

Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2 mm.

Technische Beschreibung

Anzahl Bohrer	25
Bohrer jeweils steigend	0,5 mm
Bohrerbereich	1 - 13 mm
Schaft	Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z	2
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS E
Norm	DIN 338

Typ	N
Toleranz Nenn-Ø	h8
Spitzenwinkel	135 Grad
Innenkühlung	nein
mit Kassette	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	35 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	28 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	22 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	8 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	8 m/min	M
Uni	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		

Zubehör

Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 4,5 mm	114405 4,5
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114405 5
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 4 mm	114405 4
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 1,5 mm	114405 1,5
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114405 8,5
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114405 2,5
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 13 mm	114405 13

Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 7,5 mm	114405 7,5
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 11 mm	114405 11
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 10 mm	114405 10
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 8 mm	114405 8
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 6,5 mm	114405 6,5
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 12,5 mm	114405 12,5
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 3 mm	114405 3
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 3,5 mm	114405 3,5
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 5,5 mm	114405 5,5
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 9,5 mm	114405 9,5
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 6 mm	114405 6
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 7 mm	114405 7
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 10,5 mm	114405 10,5
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 2 mm	114405 2
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 1 mm	114405 1
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 9 mm	114405 9
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 11,5 mm	114405 11,5
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 12 mm	114405 12