

**Garant****Flachwinkel rostfrei, Genauigkeit 1, Schenkellänge: 500X330mm**

## Bestelldaten

Bestellnummer	451030 500X330
GTIN	4045197444158
Artikelklasse	41G

## Beschreibung

**Ausführung:**

Hochkanten und Flachseiten genau geschliffen. Prüfflächen fein geschliffen. Winkel aus nichtrostendem Stahl, ganz gehärtet und entspannt. Transportsichere Schutzverpackung.

**Verwendung:**

Für die Kontrolle und genaueste Arbeiten.

**Genauigkeit:**

**DIN 875 / 1** – Winkel-Toleranz z. B. bei Größe 100×70 = 0,015 mm.

## Technische Beschreibung

Rechtwinkligkeit	0,035 mm
Schenkelquerschnitt	50×10 mm
Schenkellänge	500×330 mm
Kalibrierung	F1
Norm	DIN 875
Genauigkeit	1

Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Flachwinkel

### Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Flach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm	025010 750
Kalibrierung Flach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm	025000 750

### Zubehör

Holzbox Für Schenkellänge 500X330 mm	451600 500X330
--------------------------------------	----------------