

Garant**Haarwinkel mit längsverschiebbarem Lineal rostfrei, Genauigkeit 00****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 450030 |
| GTIN | 4045197443823 |
| Artikelklasse | 41G |

Beschreibung**Ausführung:**

Hochpräziser Grundkörper mit stufenlos **verschiebbarem Haarlineal**.

Alle Messflächen geschliffen und geläppt; Winkel ganz gehärtet.

Verwendung:

Für Prüfarbeiten im Lichtspaltverfahren.

Durch das verschiebbare Haarlineal können auch Prüfarbeiten an kurzen Absätzen, Einstichen usw. vorgenommen werden.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------|------------|
| Grundkörper Breite | 40 mm |
| Rechtwinkligkeit | 0,007 mm |
| Linealquerschnitt | 4×4 mm |
| Grundkörper Tiefe | 22 mm |
| Grundkörper Höhe | 10 mm |
| Lineallänge | 60 mm |
| Norm | DIN 875/00 |

| | |
|--------------|-----------------|
| Genauigkeit | 00 |
| Werkstoff | Edelstahl, INOX |
| alle Teile | gehärtet |
| Verpackung | stabile Box |
| Kalibrierung | F1 |
| Produktart | Haarwinkel |

Dienstleistungen

| | |
|--|------------|
| KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 100 mm | 025000 100 |
|--|------------|