

**Garant****Haarwinkel mit längsverschiebbarem Lineal rostfrei, Genauigkeit 00****Bestelldaten**

Bestellnummer	450030
GTIN	4045197443823
Artikelklasse	41G

**Beschreibung****Ausführung:**

Hochpräziser Grundkörper mit stufenlos **verschiebbarem Haarlineal**.

Alle Messflächen geschliffen und geläppt; Winkel ganz gehärtet.

**Verwendung:**

Für Prüfarbeiten im Lichtspaltverfahren.

Durch das verschiebbare Haarlineal können auch Prüfarbeiten an kurzen Absätzen, Einstichen usw. vorgenommen werden.

Kalibrierung: F1

Rechtwinkligkeit: 0,007 mm

Lineallänge: 60 mm

Linealquerschnitt: 4×4 mm

Grundkörper Breite: 40 mm

Grundkörper Höhe: 10 mm

Grundkörper Tiefe: 22 mm

**Technische Beschreibung**

Grundkörper Breite	40 mm
Rechtwinkligkeit	0,007 mm
Linealquerschnitt	4×4 mm

Grundkörper Tiefe	22 mm
Grundkörper Höhe	10 mm
Lineallänge	60 mm
Norm	DIN 875/00
Genauigkeit	00
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	F1
Produktart	Haarwinkel

## Dienstleistungen

Kalibrierung Flach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 100 mm	015020 100
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
DAkKS-Kalibrierung Flach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm	015600 750
DAkKS-Kalibrierung Flach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm	025010 750
Rekalibrierung Flach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 100 mm	025000 100