

**Garant**

**Haarwinkel gehärtet, flache Ausführung rostfrei, Genauigkeit 00,  
Schenkellänge: 200X130mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	450010 200X130
GTIN	4045197443977
Artikelklasse	41G

**Beschreibung****Ausführung:**

**Höchste Genauigkeit.** Mit zwei keilförmigen Haarmesskanten am langen Schenkel.  
Ganz gehärtet und entspannt. Hochkanten geschliffen und geläpft, Flachseiten geschliffen.

**Verwendung:**

Für Prüfarbeiten im Lichtspaltverfahren.

**Technische Beschreibung**

Rechtwinkligkeit	0,004 mm
Länge kurzer Schenkel	130 mm
Schenkelquerschnitt	33×7 mm
Länge langer Schenkel	200 mm
Norm	DIN 875/00
Werkstoff	Edelstahl, INOX

alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	F1
Produktart	Haarwinkel

### Dienstleistungen

KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 300 mm	025000 300
DAkKS-KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm	025010 750