

Garant**Anschlagwinkel rostfrei, Genauigkeit 0, Schenkellänge: 200X130mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	451020 200X130
GTIN	4045197443878
Artikelklasse	41G

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionswinkel aus nichtrostendem Stahl, ganz gehärtet und entspannt. Hochkanten geschliffen und besonders genau justiert, Flachseiten geschliffen.

Verwendung:

Für Kontrolle und genaueste Arbeiten.

Genauigkeit:

DIN 875 / 0 – Winkel-Toleranz z. B. bei Größe 100×70 = 0,007 mm.

Technische Beschreibung

Schenkelquerschnitt	30×7 mm
Rechtwinkligkeit	0,009 mm
Schenkellänge	200×130 mm
Kalibrierung	F1
Norm	DIN 875
Genauigkeit	0

Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Anschlagwinkel

Dienstleistungen

KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 300 mm	025000 300
DAkKS-KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm	025010 750

Zubehör

Holzbox Für Schenkellänge 200X130 mm	451600 200X130
--------------------------------------	----------------