

**Flachwinkel Genauigkeit 2, Schenkellänge: 250X165mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	452590 250X165
GTIN	4045197372154
Artikelklasse	42F

**Beschreibung****Ausführung:**

Flachseiten und Hochkanten geschliffen. Prüfflächen geschliffen.

**Verwendung:**

Für genaue Arbeiten im allgemeinen Werkstattgebrauch.

**Genauigkeit:**

**DIN 875 / 2** – Winkel-Toleranz z. B. bei Größe 100×70 = 0,030 mm.

**Technische Beschreibung**

Rechtwinkligkeit	0,045 mm
Schenkelquerschnitt	35×7 mm
Schenkellänge	200×165 mm
Kalibrierung	F1
Norm	DIN 875
Genauigkeit	2

Produktart	Flachwinkel
------------	-------------

## Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Flach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm	025010 750
Kalibrierung Flach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm	025000 750

## Zubehör

Holzbox Für Schenkellänge 250X165 mm	451600 250X165
--------------------------------------	----------------