

Garant**Flachwinkel rostfrei, Genauigkeit 0, Schenkellänge: 50X40mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	451010 50X40
GTIN	4045197444059
Artikelklasse	41G

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionswinkel aus nichtrostendem Stahl, ganz gehärtet und entspannt. Hochkanten geschliffen und besonders genau justiert, Flachseiten geschliffen.

Verwendung:

Für Kontrolle und genaueste Arbeiten.

Genauigkeit:

DIN 875 / 0 – Winkel-Toleranz z. B. bei Größe 100×70 = 0,007 mm.

Technische Beschreibung

Rechtwinkligkeit	0,007 mm
Schenkelquerschnitt	15×4 mm
Schenkellänge	50×40 mm
Kalibrierung	F1
Norm	DIN 875
Genauigkeit	0

Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Flachwinkel

Dienstleistungen

KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 100 mm	025000 100
DAkKS-KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm	025010 750