

Mitutoyo**Digitale Bügelmessschraube zur Nutenmessung, Messbereich: 0-25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	421640 0-25
GTIN	4946368689852
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Deutliche (7,5 mm hohe), digitale Messwertanzeige für fehlerfreies, schnelles Ablesen. Zusätzliche Ablesung durch Nonius. Aufgesinterte, feinstgeläppte Hartmetallmessflächen, Messspindel gehärtet und geschliffen. Feststellung über Klemmschraube. Messdruck bei Verwendung der Gefühlsratsche 5 – 10 N.

Lieferumfang:

Ab Gr. 25–50 inklusive 1 Einstellmaß. 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497445.

Technische Beschreibung

Messbereich	0 - 25 mm
Kalibrierung	B1
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	DIN 863
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messtechnik	digital

Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022010 100
KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 25 mm	022000 25

Zubehör

Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D2	497445 D2
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ USB2	497445 USB2
Sender Typ S16E	498966 S16E
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D1	497445 D1
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965