

Mitutoyo**Digitale Bügelmessschraube mit Datenausgang, Messbereich: 0-25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	421572 0-25
GTIN	4946368716602
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Fehlergrenzen genauer als Anforderungen aus **DIN 863**. Extra große LCD-Anzeige (7,5 mm). „Function Lock“ verhindert versehentliches Verstellen des Nullpunkts. **Kombiratsche** (Drehmomentbegrenzung in der Trommel und im Schnelltrieb) für Einhandbedienung und Anwendung im Halter.

Vorteil:

Messzeitreduzierung um bis zu 40 % durch 2-mm-Spindelsteigung.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357. Ab Gr. 25–50 1 Einstellmaß.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497445.

Technische Beschreibung

Spindel-Ø	6,35 mm
Spindelsteigung	2 mm
Messbereich	0 - 25 mm
Fehlergrenze	2 µm
Ablesung	0,001 mm

Kalibrierung	B1
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 25 mm	022000 25
DAkS-KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022010 100

Zubehör

Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D1	497445 D1
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ USB2	497445 USB2
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Sender Typ S16E	498966 S16E
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D2	497445 D2