

Garant**Flachwinkel rostfrei, Genauigkeit 0, Schenkellänge: 75X50mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	451010 75X50
GTIN	4045197444066
Artikelklasse	41G

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionswinkel aus nichtrostendem Stahl, ganz gehärtet und entspannt. Hochkanten geschliffen und besonders genau justiert, Flachseiten geschliffen.

Verwendung:

Für Kontrolle und genaueste Arbeiten.

Genauigkeit:

DIN 875 / 0 – Winkel-Toleranz z. B. bei Größe 100×70 = 0,007 mm.

Technische Beschreibung

Schenkelquerschnitt	15×4 mm
Rechtwinkligkeit	0,007 mm
Schenkellänge	75×50 mm
Kalibrierung	F1
Norm	DIN 875
Genauigkeit	0

Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Flachwinkel

Dienstleistungen

KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 100 mm	025000 100
DAkKS-KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm	025010 750

Zubehör

Holzbox Für Schenkellänge 75X50 mm	451600 75X50
------------------------------------	--------------