

Garant**Anschlagwinkel rostfrei, Genauigkeit 1, Schenkellänge: 150X100mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	451040 150X100
GTIN	4045197444196
Artikelklasse	41G

Beschreibung

Ausführung:

Hochkanten und Flachseiten genau geschliffen. Prüfflächen fein geschliffen. Winkel aus nichtrostendem Stahl, ganz gehärtet und entspannt. Lieferung in Kunststoffbox.

Verwendung:

Für die Kontrolle und genaueste Arbeiten.

Genauigkeit:

DIN 875 / 1 – Winkel-Toleranz z. B. bei Größe 100×70 = 0,015 mm.

Technische Beschreibung

Rechtwinkligkeit	0,018 mm
Schenkelquerschnitt	30×6 mm
Schenkellänge	150×100 mm
Kalibrierung	F1
Norm	DIN 875
Genauigkeit	1

Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Anschlagwinkel

Dienstleistungen

KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 300 mm	025000 300
DAkKS-KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm	025010 750

Zubehör

Holzbox Für Schenkellänge 150X100 mm	451600 150X100
--------------------------------------	----------------