

Garant**Flachwinkel rostfrei, Genauigkeit 0, Schenkellänge: 100X70mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	451010 100X70
GTIN	4045197444073
Artikelklasse	41G

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionswinkel aus nichtrostendem Stahl, ganz gehärtet und entspannt. Hochkanten geschliffen und besonders genau justiert, Flachseiten geschliffen.

Verwendung:

Für Kontrolle und genaueste Arbeiten.

Genauigkeit:

DIN 875 / 0 – Winkel-Toleranz z. B. bei Größe 100×70 = 0,007 mm.

Technische Beschreibung

Schenkelquerschnitt	20×5 mm
Rechtwinkligkeit	0,007 mm
Schenkellänge	100×70 mm
Kalibrierung	F1
Norm	DIN 875
Genauigkeit	0

Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Flachwinkel

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Flach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm	025010 750
Kalibrierung Flach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 100 mm	025000 100

Zubehör

Holzbox Für Schenkellänge 100X70 mm	451600 100X70
-------------------------------------	---------------