

Garant**Flachwinkel rostfrei, Genauigkeit 1, Schenkellänge: 200X130mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	451030 200X130
GTIN	4045197444165
Artikelklasse	41G

Beschreibung

Ausführung:

Hochkanten und Flachseiten genau geschliffen. Prüfflächen fein geschliffen. Winkel aus nichtrostendem Stahl, ganz gehärtet und entspannt. Lieferung in Kunststoffbox.

Verwendung:

Für die Kontrolle und genaueste Arbeiten.

Genauigkeit:

DIN 875 / 1 – Winkel-Toleranz z. B. bei Größe 100×70 = 0,015 mm.

Technische Beschreibung

Schenkelquerschnitt	30×7 mm
Rechtwinkligkeit	0,02 mm
Schenkellänge	200×130 mm
Kalibrierung	F1
Norm	DIN 875
Genauigkeit	1

Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Flachwinkel

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Flach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm	025010 750
Kalibrierung Flach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 300 mm	025000 300

Zubehör

Holzbox Für Schenkellänge 200X130 mm	451600 200X130
--------------------------------------	----------------