

**Mitutoyo****Digitale Bügelmessschraube mit Datenausgang, Messbereich: 75-100mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	421572 75-100
GTIN	4946368599595
Artikelklasse	44A

**Beschreibung****Ausführung:**

Fehlergrenzen genauer als Anforderungen aus **DIN 863**. Extra große LCD-Anzeige (7,5 mm). „Function Lock“ verhindert versehentliches Verstellen des Nullpunkts. **Kombiratsche** (Drehmomentbegrenzung in der Trommel und im Schnelltrieb) für Einhandbedienung und Anwendung im Halter.

**Vorteil:**

**Messzeitreduzierung um bis zu 40 % durch 2-mm-Spindelsteigung.**

**Funktion:**

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

**Lieferumfang:**

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357. Ab Gr. 25–50 1 Einstellmaß.

**Sonderzubehör:**

Datenkabel Nr. 497445.

**Technische Beschreibung**

Spindel-Ø	6,35 mm
Spindelsteigung	2 mm
Messbereich	75 - 100 mm
Fehlergrenze	2 µm
Ablesung	0,001 mm

Kalibrierung	B2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Anzahl enthaltener Batterien	1
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

## Dienstleistungen

DAkKS-KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022050 100
KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022040 100

## Zubehör

Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D1	497445 D1
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Einstellmaß ganze Länge 75 mm	421100 75
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D2	497445 D2
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ USB2	497445 USB2
Sender Typ S16E	498966 S16E