

**Mitutoyo**
**Digitale Bügelmessschraube mit Tellermessflächen, Messbereich: 25-50mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	421660 25-50
GTIN	4946368689548
Artikelklasse	44A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

**Deutliche (7,5 mm hohe), digitale Messwertanzeige für fehlerfreies, schnelles Ablesen. Zusätzliche Ablesung durch Nonius.** Aufgesinterte, feinstgeläppte Hartmetallmessflächen, Messspindel gehärtet und geschliffen. Feststellung über Klemmschraube. Messdruck bei Verwendung der Gefühlsratsche 5 – 10 N.

**Funktion:**

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

**Lieferumfang:**

Ab Gr. 25–50 inklusive 1 Einstellmaß. 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

**Sonderzubehör:**

Datenkabel Nr. 497445.

**Technische Beschreibung**

Messbereich	25 - 50 mm
Parallelität der Messflächen	4 µm
Kalibrierung	B2
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben

Norm	DIN 863
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

## Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Bügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022050 100
Kalibrierung Bügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022040 100

## Zubehör

Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Einstellmaß ganze Länge 25 mm	421100 25
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Sender Typ S16E	498966 S16E
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D2	497445 D2
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D1	497445 D1
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ USB2	497445 USB2