

Mitutoyo**Digitale Bügelmessschraube für Gewindemessungen, Messbereich: 0-25mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 421650 0-25 |
| GTIN | 4946368695761 |
| Artikelklasse | 44A |

Beschreibung**Ausführung:**

Deutliche (7,5 mm hohe), digitale Messwertanzeige für fehlerfreies, schnelles Ablesen. Zusätzliche Ablesung durch Nonius. Aufgesinterte, feinstgeläppte Hartmetallmessflächen, Messspindel gehärtet und geschliffen. Feststellung über Klemmschraube. Messdruck bei Verwendung der Gefühlsratsche 5 – 10 N.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Ab Gr. 25–50 inklusive 1 Einstellmaß. 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Ohne Messeinsätze.**Sonderzubehör:**

Datenkabel Nr. 497445.

Einsätze für Gewindemessungen Nr. 421652.

Technische Beschreibung

| | |
|--|-------------------|
| Messbereich | 0 - 25 mm |
| Kalibrierung | B1 |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 357 |
| IP-Schutzart | IP 65 |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben |

| | |
|---------------|-------------------------|
| Norm | DIN 863 |
| Schnittstelle | USB-Schnittstelle |
| Schnittstelle | Digimatic-Schnittstelle |
| Messtechnik | digital |
| Verpackung | stabile Box |
| Produktart | Bügelmessschraube |

Dienstleistungen

| | |
|---|------------|
| Kalibrierung Bügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 25 mm | 022000 25 |
| DAkkS-Kalibrierung Bügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm | 022010 100 |

Zubehör

| | |
|--|----------------|
| Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ | 498975 |
| Einsatz-Paar für Gewinde-Bügelmessschrauben Steigung 2-3 mm | 421652 2-3 |
| Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357 | 081560 357 |
| Einsatz-Paar für Gewinde-Bügelmessschrauben Steigung 0,6-0,9 mm | 421652 0,6-0,9 |
| Einsatz-Paar für Gewinde-Bügelmessschrauben Steigung 5,5-7 mm | 421652 5,5-7 |
| Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D2 | 497445 D2 |
| Einsatz-Paar für Gewinde-Bügelmessschrauben Steigung 1-1,75 mm | 421652 1-1,75 |
| Anschlusskabel mit Data-Taste Typ USB2 | 497445 USB2 |
| Sender Typ S16E | 498966 S16E |
| Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D1 | 497445 D1 |
| Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ | 498965 |
| Einsatz-Paar für Gewinde-Bügelmessschrauben Steigung 0,4-0,5 mm | 421652 0,4-0,5 |

Einsatz-Paar für Gewinde-Bügelmessschrauben Steigung
3,5-5 mm

421652 3,5-5