

**Flachwinkel Genauigkeit 2, Schenkellänge: 75X50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	452590 75X50
GTIN	4045197372116
Artikelklasse	42F

**Beschreibung****Ausführung:**

Flachseiten und Hochkanten geschliffen. Prüfflächen geschliffen.

**Verwendung:**

Für genaue Arbeiten im allgemeinen Werkstattgebrauch.

**Genauigkeit:**

**DIN 875 / 2** – Winkel-Toleranz z. B. bei Größe 100×70 = 0,030 mm.

**Technische Beschreibung**

Schenkelquerschnitt	15×5 mm
Rechtwinkligkeit	0,028 mm
Schenkellänge	75×50 mm
Kalibrierung	F1
Norm	DIN 875
Genauigkeit	2

Produktart	Flachwinkel
------------	-------------

## Dienstleistungen

KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 100 mm	025000 100
DAkS-KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm	025010 750

## Zubehör

Holzbox Für Schenkellänge 75X50 mm	451600 75X50
------------------------------------	--------------