

Garant**Anschlagwinkel rostfrei, Genauigkeit 1, Schenkellänge: 300X200mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	451040 300X200
GTIN	4045197444226
Artikelklasse	41G

Beschreibung

Ausführung:

Hochkanten und Flachseiten genau geschliffen. Prüfflächen fein geschliffen. Winkel aus nichtrostendem Stahl, ganz gehärtet und entspannt. Transportsichere Schutzverpackung.

Verwendung:

Für die Kontrolle und genaueste Arbeiten.

Genauigkeit:

DIN 875 / 1 – Winkel-Toleranz z. B. bei Größe 100×70 = 0,015 mm.

Technische Beschreibung

Schenkelquerschnitt	40×8 mm
Rechtwinkligkeit	0,025 mm
Schenkellänge	300×200 mm
Kalibrierung	F1
Norm	DIN 875
Genauigkeit	1

Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Anschlagwinkel

Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm	025010 750
KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 300 mm	025000 300

Zubehör

Holzbox Für Schenkellänge 300X200 mm	451600 300X200
--------------------------------------	----------------