

**Anschlagwinkel Genauigkeit 2, Schenkellänge: 75X50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	452600 75X50
GTIN	4045197205766
Artikelklasse	42F

Beschreibung**Ausführung:**

Flachseiten und Hochkanten geschliffen. Prüfflächen geschliffen.

Verwendung:

Für genaue Arbeiten im allgemeinen Werkstattgebrauch.

Genauigkeit:

DIN 875 / 2 – Winkel-Toleranz z. B. bei Größe 100×70 = 0,030 mm.

Technische Beschreibung

Schenkelquerschnitt	15×5 mm
Rechtwinkligkeit	0,028 mm
Schenkellänge	75×50 mm
Kalibrierung	F1
Norm	DIN 875
Genauigkeit	2

Produktart	Anschlagwinkel
------------	----------------

Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm	025010 750
KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 100 mm	025000 100

Zubehör

Holzbox Für Schenkellänge 75X50 mm	451600 75X50
------------------------------------	--------------