

**Garant****Flachwinkel rostfrei, Genauigkeit 0, Schenkellänge: 200X130mm**

## Bestelldaten

Bestellnummer	451010 200X130
GTIN	4045197444097
Artikelklasse	41G

## Beschreibung

**Ausführung:**

Präzisionswinkel aus nichtrostendem Stahl, ganz gehärtet und entspannt. Hochkanten geschliffen und besonders genau justiert, Flachseiten geschliffen.

**Verwendung:**

Für Kontrolle und genaueste Arbeiten.

**Genauigkeit:**

**DIN 875 / 0** – Winkel-Toleranz z. B. bei Größe 100×70 = 0,007 mm.

## Technische Beschreibung

Schenkelquerschnitt	30×7 mm
Rechtwinkligkeit	0,009 mm
Schenkellänge	200×130 mm
Kalibrierung	F1
Norm	DIN 875
Genauigkeit	0

Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Flachwinkel

### Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Flach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm	025010 750
Kalibrierung Flach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 300 mm	025000 300

### Zubehör

Holzbox Für Schenkellänge 200X130 mm	451600 200X130
--------------------------------------	----------------