

**Anschlagwinkel Genauigkeit 2, Schenkellänge: 100X70mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	452600 100X70
GTIN	4045197205773
Artikelklasse	42F

**Beschreibung****Ausführung:**

Flachseiten und Hochkanten geschliffen. Prüfflächen geschliffen.

**Verwendung:**

Für genaue Arbeiten im allgemeinen Werkstattgebrauch.

**Genauigkeit:**

**DIN 875 / 2** – Winkel-Toleranz z. B. bei Größe 100×70 = 0,030 mm.

**Technische Beschreibung**

Schenkelquerschnitt	20×5 mm
Rechtwinkligkeit	0,03 mm
Schenkellänge	100×70 mm
Kalibrierung	F1
Norm	DIN 875
Genauigkeit	2

Produktart	Anschlagwinkel
------------	----------------

## Dienstleistungen

KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 100 mm	025000 100
DAkS-KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm	025010 750

## Zubehör

Holzbox Für Schenkellänge 100X70 mm	451600 100X70
-------------------------------------	---------------