


Garant**Spiralbohrer HSS-E Nr. 114400 als Nachfüll-Satz, unbeschichtet, Typ: 1-6****Bestelldaten**

Bestellnummer	115300 1-6
GTIN	4045197024848
Artikelklasse	11B

Beschreibung**Ausführung:**

Zusammengestellt aus Spiralbohrern DIN 338.

Profilgeschliffen: hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit, sowie präziser Spitzenanschliff.
Bohrer für die Serienfertigung.

Verstärkter Kern, blank.

Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2 mm.

Technische Beschreibung

Bohrer jeweils steigend	0,1 mm
Bohrerbereich	1 - 6 mm
Anzahl Bohrer	51
Schaft	Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z	2
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS E
Norm	DIN 338
Typ	N
Toleranz Nenn-Ø	h8

Spitzenwinkel	130 Grad
Innenkühlung	nein
mit Kassette	nein
Farbring	rot
Produktart	Spiralbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	40 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	30 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	25 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	10 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	8 m/min	P
TOOLOX 33	geeignet	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	8 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	5 m/min	S
GG(G)	geeignet	25 m/min	K
CuZn	bedingt geeignet	80 m/min	N
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		

Zubehör

Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 1,5 mm	114400 1,5
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 2,4 mm	114400 2,4
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 2,7 mm	114400 2,7
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 3,4 mm	114400 3,4

Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 1,3 mm	114400 1,3
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 3,2 mm	114400 3,2
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 5,6 mm	114400 5,6
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 5,7 mm	114400 5,7
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 2,2 mm	114400 2,2
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 4,4 mm	114400 4,4
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 5,5 mm	114400 5,5
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 3,1 mm	114400 3,1
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 1,7 mm	114400 1,7
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 5,8 mm	114400 5,8
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 3 mm	114400 3
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 2,1 mm	114400 2,1
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 3,8 mm	114400 3,8
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 4,9 mm	114400 4,9
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 5,3 mm	114400 5,3
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 2 mm	114400 2
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 2,3 mm	114400 2,3
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 1,1 mm	114400 1,1
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 4,8 mm	114400 4,8
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114400 5
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 1,4 mm	114400 1,4
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 1 mm	114400 1
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 1,2 mm	114400 1,2
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 3,5 mm	114400 3,5
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 3,3 mm	114400 3,3
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 3,9 mm	114400 3,9
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 1,9 mm	114400 1,9
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114400 2,5
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 4,3 mm	114400 4,3

Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 4,1 mm	114400 4,1
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 3,6 mm	114400 3,6
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 5,9 mm	114400 5,9
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 2,9 mm	114400 2,9
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 6 mm	114400 6
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 5,4 mm	114400 5,4
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 1,8 mm	114400 1,8
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 4 mm	114400 4
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 1,6 mm	114400 1,6
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 2,6 mm	114400 2,6
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 3,7 mm	114400 3,7
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 5,2 mm	114400 5,2
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 2,8 mm	114400 2,8
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 4,5 mm	114400 4,5
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 4,7 mm	114400 4,7
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 4,6 mm	114400 4,6
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 5,1 mm	114400 5,1
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 4,2 mm	114400 4,2