

Mitutoyo**Digitale Bügelmessschraube mit Tellermessflächen, Messbereich: 75-100mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	421660 75-100
GTIN	4946368507743
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Deutliche (7,5 mm hohe), digitale Messwertanzeige für fehlerfreies, schnelles Ablesen. Zusätzliche Ablesung durch Nonius. Aufgesinterte, feinstgeläppte Hartmetallmessflächen, Messspindel gehärtet und geschliffen. Feststellung über Klemmschraube. Messdruck bei Verwendung der Gefühlsratsche 5 – 10 N.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Ab Gr. 25–50 inklusive 1 Einstellmaß. 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497445.

Technische Beschreibung

Messbereich	75 - 100 mm
Parallelität der Messflächen	6 µm
Kalibrierung	B2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Anzahl enthaltener Batterien	1
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben

Norm	DIN 863
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung Bügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022050 100
Kalibrierung Bügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022040 100

Zubehör

Einstellmaß ganze Länge 75 mm	421100 75
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D1	497445 D1
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ USB2	497445 USB2
Sender Typ S16E	498966 S16E
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D2	497445 D2
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975