

Mitutoyo
Digitale Bügelmessschraube für Gewindemessungen, Messbereich: 50-75mm

Bestelldaten

Bestellnummer	421650 50-75
GTIN	4946368695785
Artikelklasse	44A

Beschreibung
Ausführung:

Deutliche (7,5 mm hohe), digitale Messwertanzeige für fehlerfreies, schnelles Ablesen. Zusätzliche Ablesung durch Nonius. Aufgesinterte, feinstgeläppte Hartmetallmessflächen, Messspindel gehärtet und geschliffen. Feststellung über Klemmschraube. Messdruck bei Verwendung der Gefühlsratsche 5 – 10 N.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Ab Gr. 25–50 inklusive 1 Einstellmaß. 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Ohne Messeinsätze.
Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497445.

Einsätze für Gewindemessungen Nr. 421652.

Technische Beschreibung

Messbereich	50 - 75 mm
Kalibrierung	B1
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben

Norm	DIN 863
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung Bügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022000 100
DAkkS-Kalibrierung Bügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022010 100

Zubehör

Einsatz-Paar für Gewinde-Bügelmessschrauben Steigung 0,4-0,5 mm	421652 0,4-0,5
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D1	497445 D1
Einsatz-Paar für Gewinde-Bügelmessschrauben Steigung 2-3 mm	421652 2-3
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D2	497445 D2
Einsatz-Paar für Gewinde-Bügelmessschrauben Steigung 5,5-7 mm	421652 5,5-7
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Einsatz-Paar für Gewinde-Bügelmessschrauben Steigung 0,6-0,9 mm	421652 0,6-0,9
Einstellmaß ganze Länge 50 mm	421100 50
Einsatz-Paar für Gewinde-Bügelmessschrauben Steigung 3,5-5 mm	421652 3,5-5
	421652 1-1,75

Einsatz-Paar für Gewinde-Bügelmessschrauben Steigung
1-1,75 mm

Anschlusskabelmit Data-Taste Typ USB2

497445 USB2

Sender Typ S16E

498966 S16E