

**Flachwinkel Genauigkeit 2, Schenkellänge: 750X375mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	452590 750X375
GTIN	4045197372307
Artikelklasse	42F

Beschreibung**Ausführung:**

Flachseiten und Hochkanten geschliffen. Prüfflächen geschliffen.

Verwendung:

Für genaue Arbeiten im allgemeinen Werkstattgebrauch.

Genauigkeit:

DIN 875 / 2 – Winkel-Toleranz z. B. bei Größe 100×70 = 0,030 mm.

Technische Beschreibung

Schenkelquerschnitt	45×10 mm
Rechtwinkligkeit	0,095 mm
Schenkellänge	750×375 mm
Norm	DIN 875
Genauigkeit	2
Produktart	Flachwinkel

