



Nuten-Bügelmessschraube, Messbereich: 50-75mm



Bestelldaten

Bestellnummer	421900 50-75
GTIN	4045197203977
Artikelklasse	42B

Beschreibung

Ausführung:

Mit nichtdrehender Spindel und abgeflachten Messschneiden. Messspindel und Amboss aus gehärtetem Stahl, Bedien- und Ableseteile mattverchromt.

Lieferumfang:

Ab Gr. 25–50 inklusive 1 Einstellmaß.

Technische Beschreibung

Spindelsteigung	0,5 mm
Messbereich	50 - 75 mm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messschneiden Breite	0,75 mm
Spindel-Ø	8 mm
Messschneiden Länge	6,5 mm
Ablesung	0,01 mm
Kalibrierung	B2
Norm	DIN 863
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box

Produktart	Bügelmessschraube
------------	-------------------

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierung Bügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022050 100
---	------------

Kalibrierung Bügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022040 100
---	------------

Zubehör

Einstellmaß ganze Länge 50 mm	421100 50
-------------------------------	-----------