

**Garant****Niederzugbacke, Backenbreite: 26DUOmm****Bestelldaten**

Bestellnummer	360084 26DUO
GTIN	4045197482099
Artikelklasse	310

**Beschreibung****Verwendung:**

Variable Stichmaße durch gekreuzte Spannschienen möglich.

**Passend für:**

Spannschiene Nr. 360080.

**Hinweis:**

Für Spannschienen ab Revision 3 verwendbar (siehe Abbildung)! Steg an Mehrfachspannschienen darf nicht breiter als 5 mm sein.

Spannkraft: 5 kN

Spannkraft: 10 kN

Spannkraft: 15 kN

Spannkraft: 20 kN

Drehmoment: 6 N·m

Drehmoment: 8 N·m

**Technische Beschreibung**

Drehmoment	6 N·m
Drehmoment	8 N·m
Drehmoment	10 N·m

Drehmoment	14 N·m
Spannkraft	5 kN
Spannkraft	10 kN
Spannkraft	15 kN
Spannkraft	20 kN
Backenbreite	26 mm
max. Hub	3 mm
Spannschraube SW	6 mm
Schenkelschraube SW <sub>1</sub>	4 mm
Produktart	Schraubstock-Backen