

**Stiftschraube DIN 6379, Gewinde M × Länge L: M10X50****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 375380 M10X50 |
| GTIN | 4020772081294 |
| Artikelklasse | 35A |

Beschreibung**Ausführung:**

Gewinde gerollt.

Verwendung:

Zum individuellen Zusammenstellen von T-Nuten-Schrauben in Verbindung mit Nutensteinen Nr. 375315 – 375330, Muttern Nr. 375385 – 378395 und Unterlegscheiben Nr. 375340 – 375360.

Norm:**DIN 6379****Werkstoff:**

Vergütungsstahl

Festigkeitsklasse:

- M6 – M12 = 10.9
- M14 – M30 = 8.8

Technische Beschreibung

| | |
|------------|----------|
| Länge b | 25 mm |
| Gewinde | M10×50 |
| Länge a | 37 mm |
| Typ | 6379 |
| Produktart | Schraube |