

Garant
Niederzugbacke, Backenbreite: 48mm

Bestelldaten

Bestellnummer	360084 48
GTIN	4045197482402
Artikelklasse	310

Beschreibung
Verwendung:

Variable Stichmaße durch gekreuzte Spannschienen möglich.

Passend für:

Spannschiene Nr. 360080.

Hinweis:

Für Spannschienen ab Revision 3 verwendbar (siehe Abbildung)! Steg an Mehrfachspannschienen darf nicht breiter als 5 mm sein.

Technische Beschreibung

Drehmoment	6 Nm
Drehmoment	12 Nm
Drehmoment	17,5 Nm
Drehmoment	25 Nm
Backenbreite	48 mm
Spannkraft	5 kN
Spannkraft	10 kN
Spannkraft	15 kN

Spannkraft	20 kN
max. Hub	3 mm
Spannschraube SW	6 mm
Schenkelschraube SW ₁	4 mm
Produktart	Schraubstock-Backen