

Garant**Parallelspannbacke, Backenbreite: 48mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	360085 48
GTIN	4045197482419
Artikelklasse	310

Beschreibung**Verwendung:**

Variable Stichmaße durch gekreuzte Spannschienen möglich.

Passend für:

Spannschiene Nr. 360080.

Hinweis:

Für Spannschienen ab Revision 3 verwendbar (siehe Abbildung)! Steg an Mehrfachspannschienen darf nicht breiter als 5 mm sein.

Technische Beschreibung

Backenbreite	48 mm
Drehmoment	5 Nm
Drehmoment	10 Nm
Drehmoment	15 Nm
Drehmoment	20 Nm
Spannkraft	5 kN
Spannkraft	10 kN
Spannkraft	15 kN

Spannkraft	20 kN
max. Hub	3 mm
Spannschraube SW	5 mm
Schenkelschraube SW ₁	4 mm
Produktart	Schraubstock-Backen