

**Garant****Parallelspannbacke, Backenbreite: 80mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	360085 80
GTIN	4045197482426
Artikelklasse	310

**Beschreibung****Verwendung:**

Variable Stichmaße durch gekreuzte Spannschienen möglich.

**Passend für:**

Spannschiene Nr. 360080.

**Hinweis:**

Für Spannschienen ab Revision 3 verwendbar (siehe Abbildung)! Steg an Mehrfachspannschienen darf nicht breiter als 5 mm sein.

**Technische Beschreibung**

Backenbreite	80 mm
Spannkraft	5 kN
Spannkraft	10 kN
Spannkraft	15 kN
Spannkraft	20 kN
Drehmoment	5 Nm
Drehmoment	10 Nm

Drehmoment	15 Nm
Drehmoment	20 Nm
max. Hub	3,5 mm
Spannschraube SW	5 mm
Schenkelschraube SW <sub>1</sub>	4 mm
Produktart	Schraubstock-Backen