

**Stiftschraube DIN 6379, Gewinde M × Länge L: M16X80****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 375380 M16X80 |
| GTIN          | 4020772081416 |
| Artikelklasse | 35A           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Gewinde gerollt.

**Verwendung:**

Zum individuellen Zusammenstellen von T-Nuten-Schrauben in Verbindung mit Nutensteinen Nr. 375315 – 375330, Muttern Nr. 375385 – 378395 und Unterlegscheiben Nr. 375340 – 375360.

**Norm:****DIN 6379****Werkstoff:**

Vergütungsstahl

Festigkeitsklasse:

- M6 – M12 = 10.9
- M14 – M30 = 8.8

**Technische Beschreibung**

|            |          |
|------------|----------|
| Gewinde    | M16×80   |
| Länge b    | 50 mm    |
| Länge a    | 61 mm    |
| Typ        | 6379     |
| Produktart | Schraube |