

**Stiftschraube DIN 6379, Gewinde M × Länge L: M12X80****Bestelldaten**

Bestellnummer	375380 M12X80
GTIN	4020772084868
Artikelklasse	35A

Beschreibung**Ausführung:**

Gewinde gerollt.

Verwendung:

Zum individuellen Zusammenstellen von T-Nuten-Schrauben in Verbindung mit Nutensteinen Nr. 375315 – 375330, Muttern Nr. 375385 – 378395 und Unterlegscheiben Nr. 375340 – 375360.

Norm:**DIN 6379****Werkstoff:**

Vergütungsstahl

Festigkeitsklasse:

- M6 – M12 = 10.9
- M14 – M30 = 8.8

Technische Beschreibung

Gewinde	M12×80
Länge a	65 mm
Länge b	50 mm
Typ	6379
Produktart	Schraube