



Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114360 mit Kassette, TiN, Typ: 1-6



Bestelldaten

Bestellnummer	115245 1-6
GTIN	4045197024664
Artikelklasse	12B

Beschreibung

Ausführung:

Zusammengestellt aus Spiralbohrern DIN 338.
Normale Kernstärke ohne Kernanstieg.
Präziser Spitzenanschliff.

Profilgeschliffen:

Hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit, Bohrer für die Serienfertigung.
Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2,4 mm.

Technische Beschreibung

Anzahl Bohrer	51
Bohrer jeweils steigend	0,1 mm
Bohrerbereich	1 - 6 mm
Schaft	Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z	2
Beschichtung	TiN

Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 338
Typ	N
Toleranz Nenn-Ø	h8
Spitzenwinkel	118 Grad
Innenkühlung	nein
mit Kassette	ja
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	56 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	50 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	50 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	37 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	31 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	12 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	6 m/min	S
GG(G)	geeignet	31 m/min	K
CuZn	bedingt geeignet	80 m/min	N
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		

Zubehör

Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 3,2 mm	114360 3,2
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 2,3 mm	114360 2,3
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 4,2 mm	114360 4,2
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 2 mm	114360 2
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 1 mm	114360 1
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 5,9 mm	114360 5,9
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 4,9 mm	114360 4,9
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 2,2 mm	114360 2,2
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 4,8 mm	114360 4,8
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 1,7 mm	114360 1,7
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 5,6 mm	114360 5,6
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 4 mm	114360 4
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 3,6 mm	114360 3,6
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 1,2 mm	114360 1,2
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 5,1 mm	114360 5,1
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 4,4 mm	114360 4,4
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 1,9 mm	114360 1,9
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 5,7 mm	114360 5,7
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 3,7 mm	114360 3,7
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 3,5 mm	114360 3,5
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 4,5 mm	114360 4,5
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 2,5 mm	114360 2,5
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 5 mm	114360 5
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 2,4 mm	114360 2,4
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 4,6 mm	114360 4,6
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 1,8 mm	114360 1,8
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 2,9 mm	114360 2,9
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 4,1 mm	114360 4,1
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 5,3 mm	114360 5,3

Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 2,8 mm	114360 2,8
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 5,2 mm	114360 5,2
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 2,6 mm	114360 2,6
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 5,4 mm	114360 5,4
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 1,6 mm	114360 1,6
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 3,1 mm	114360 3,1
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 5,8 mm	114360 5,8
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 4,7 mm	114360 4,7
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 1,1 mm	114360 1,1
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 3,9 mm	114360 3,9
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 1,5 mm	114360 1,5
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 5,5 mm	114360 5,5
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 2,7 mm	114360 2,7
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 4,3 mm	114360 4,3
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 1,4 mm	114360 1,4
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 2,1 mm	114360 2,1
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 3 mm	114360 3
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 1,3 mm	114360 1,3
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 3,4 mm	114360 3,4
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 6 mm	114360 6
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 3,3 mm	114360 3,3
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 3,8 mm	114360 3,8