



Winkelmesser mit verstellbarer Schiene, Gradbogen-Ø×Schenkellänge: 150X300mm



Bestelldaten

Bestellnummer	453400 150X300
GTIN	4045197205940
Artikelklasse	42F

Beschreibung

Ausführung:

Mit in der Länge verstellbarer Schiene; Schienenende 45° abgeschrägt.
Offener Gradbogen mit Einteilung 10 – 170°; Ablesung 1°.

Skala blendfrei verchromt. Mit Feststellmutter.

Kalibrierung: F3

Ablesung: 1 Grad

Fehlergrenze: ±30 Winkelmin.

Technische Beschreibung

Gradbogen-Ø	150 mm
Schenkellänge	300 mm
Ablesung	1 Grad
Fehlergrenze	±30 Winkelmin.
Norm	Werksnorm
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet

Verpackung	Etui
Kalibrierung	F3
Produktart	Winkelmesser

Dienstleistungen

Kalibrierung Winkelmesser / Gradmesser	015360
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
Kalibrierung Winkelmesser / Gradmesser Typ GRAD	025810 GRAD
DAkkS Rekalibrierung Gradmesser GRAD	025820 GRAD