


**Hohe Mutter, Gewinde: M12****Bestelldaten**

Bestellnummer	375385 M12
GTIN	4020772082345
Artikelklasse	35A

Beschreibung**Ausführung:**

Hohe Mutter (= 1,5 d hoch) mit einem flachen Ende zur Auflage auf Unterlegscheiben Nr. 375340 und einem kugeligen Ende zur Auflage in Kegelpfannen Nr. 375355 D oder Nr. 375360 G.

Norm:

DIN 6330 B

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Festigkeit 10.

Technische Beschreibung

Bundhöhe	4 mm
Gesamtlänge	18 mm
Eckmaß e	20,03 mm
Schlüsselweite SW	18 mm
Bund-Ø	25 mm

Gewinde	M12
Typ	6330B
Produktart	Mutter