

**Stiftschraube DIN 6379, Gewinde M × Länge L: M24X400****Bestelldaten**

Bestellnummer	375380 M24X400
GTIN	4020772085049
Artikelklasse	35A

Beschreibung**Ausführung:**

Gewinde gerollt.

Verwendung:

Zum individuellen Zusammenstellen von T-Nuten-Schrauben in Verbindung mit Nutensteinen Nr. 375315 – 375330, Muttern Nr. 375385 – 378395 und Unterlegscheiben Nr. 375340 – 375360.

Norm:

DIN 6379

Werkstoff:

Vergütungsstahl

Festigkeitsklasse:

- **M6 – M12 = 10.9**
- **M14 – M30 = 8.8**

Technische Beschreibung

Länge b	250 mm
Länge a	365 mm
Gewinde	M24×400
Typ	6379
Produktart	Schraube