

**Stiftschraube DIN 6379, Gewinde M × Länge L: M20X500****Bestelldaten**

Bestellnummer	375380 M20X500
GTIN	4020772085001
Artikelklasse	35A

**Beschreibung****Ausführung:**

Gewinde gerollt.

**Verwendung:**

Zum individuellen Zusammenstellen von T-Nuten-Schrauben in Verbindung mit Nutensteinen Nr. 375315 – 375330, Muttern Nr. 375385 – 378395 und Unterlegscheiben Nr. 375340 – 375360.

**Norm:****DIN 6379****Werkstoff:**

Vergütungsstahl

Festigkeitsklasse:

- M6 – M12 = 10.9
- M14 – M30 = 8.8

**Technische Beschreibung**

Gewinde	M20x500
Länge a	473 mm
Länge b	315 mm
Typ	6379
Produktart	Schraube