

**Stiftschraube DIN 6379, Gewinde M × Länge L: M12X125****Bestelldaten**

Bestellnummer	375380 M12X125
GTIN	4020772084875
Artikelklasse	35A

**Beschreibung****Ausführung:**

Gewinde gerollt.

**Verwendung:**

Zum individuellen Zusammenstellen von T-Nuten-Schrauben in Verbindung mit Nutensteinen Nr. 375315 – 375330, Muttern Nr. 375385 – 378395 und Unterlegscheiben Nr. 375340 – 375360.

**Norm:****DIN 6379****Werkstoff:**

Vergütungsstahl

Festigkeitsklasse:

- **M6 – M12 = 10.9**
- **M14 – M30 = 8.8**

**Technische Beschreibung**

Länge b	75 mm
Länge a	110 mm
Gewinde	M12×125
Typ	6379
Produktart	Schraube