

**Garant**
**Niederzugbacke, Backenbreite: 26mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	360084 26
GTIN	4045197482082
Artikelklasse	310

**Beschreibung**
**Verwendung:**

Variable Stichmaße durch gekreuzte Spannschienen möglich.

**Passend für:**

Spannschiene Nr. 360080.

**Hinweis:**

Für Spannschienen ab Revision 3 verwendbar (siehe Abbildung)! Steg an Mehrfachspannschienen darf nicht breiter als 5 mm sein.

**Technische Beschreibung**

Drehmoment	6 Nm
Drehmoment	12 Nm
Drehmoment	17,5 Nm
Drehmoment	25 Nm
Spannkraft	5 kN
Spannkraft	10 kN
Spannkraft	15 kN
Spannkraft	20 kN

Backenbreite	26 mm
max. Hub	3 mm
Spannschraube SW	6 mm
Schenkelschraube SW <sub>1</sub>	4 mm
Produktart	Schraubstock-Backen