

**Stiftschraube DIN 6379, Gewinde M × Länge L: M22X160****Bestelldaten**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 375380 M22X160 |
| GTIN          | 4020772081539  |
| Artikelklasse | 35A            |

**Beschreibung****Ausführung:**

Gewinde gerollt.

**Verwendung:**

Zum individuellen Zusammenstellen von T-Nuten-Schrauben in Verbindung mit Nutensteinen Nr. 375315 – 375330, Muttern Nr. 375385 – 378395 und Unterlegscheiben Nr. 375340 – 375360.

**Norm:****DIN 6379****Werkstoff:**

Vergütungsstahl

Festigkeitsklasse:

- M6 – M12 = 10.9
- M14 – M30 = 8.8

**Technische Beschreibung**

|            |          |
|------------|----------|
| Länge a    | 129 mm   |
| Länge b    | 100 mm   |
| Gewinde    | M22×160  |
| Typ        | 6379     |
| Produktart | Schraube |