



## Kegelpfanne Form G, für Gewinde: M20



### Bestelldaten

Bestellnummer	375360 M20
GTIN	4020772082031
Artikelklasse	35A

### Beschreibung

**Ausführung:**

Form C und D einsatzgehärtet, Form G vergütet.

**Verwendung:**

Die Form G ist durch den großen Durchmesser auch zum Spannen über den Schlitz bei Spanneisen geeignet.

Winkelausgleich bis zu 3° bei satzweiser Verwendung.

**Norm:**

**DIN 6319** (Form G ähnlich DIN 6319).

### Technische Beschreibung

Stärke $h_4$	8 mm
Bohrungs- $\varnothing$ $d_2$	23,2 mm
für Gewinde	M20
Außen- $\varnothing$ $d_5$	50 mm
Typ	6319G
Produktart	Kegelpfanne

